

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DCLNR/L

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

Vijak za podlošku	259027 2
Veličina pločice	12 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	48 mm
Podložna pločica	259033 2
Vilica, vijak, O-prsten	259036 3
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DCLNR/L
Sustav	DM
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Postavljanje na sredinu	27 mm
Ukupna duljina	35 mm
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Podložna pločica	259224
Jedinica vilice	259505
Vijak za podložnu pločicu	259612
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10