

**Držač za tokarenje čelik DM, 5×D, Sustav / Ø drške: DM/50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

**Napomena:**

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 418 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 5 mm

Montažni vijak: 269025 1

**Tehnički opis**

Ø drške	50 mm
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	5 mm
Sustav	DM
Montažni vijak	269025 1
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Ukupna duljina L	418 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264838; 264839
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

---

**Pribor**

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659906 500

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2