

**Držač za tokarenje čelik DM, 5×D, Sustav / Ø drške: DM/60****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 264910 DM/60  |
| GTIN           | 4251414902206 |
| Razred artikla | 29E           |

**Opis****Izvedba:**

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

**Napomena:**

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 508 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 10 mm

Montažni vijak: 269025 1

**Tehnički opis**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo    | 10 mm                       |
| Ø drške                                    | 60 mm                       |
| Sustav                                     | DM                          |
| Montažni vijak                             | 269025 1                    |
| Visokotlačno spojno crijevo                | 269207                      |
| Konektor za priključak rashladnog sredstva | 269208                      |
| Ukupna duljina L                           | 508 mm                      |
| odgovarajuće izmjenjive rezne glave        | 264838; 264839              |
| Unutarnja dubina tokarenja do              | 5×D                         |
| Unutarnje hlađenje                         | da                          |
| Vrsta proizvoda                            | Prihvat držača za tokarenje |

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2

---

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659906 500