

**Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 8×D, Sustav / Ø drške: DM/40**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 264920 DM/40  |
| GTIN           | 4251414902114 |
| Razred artikla | 29E           |

**Opis**
**Izvedba:**

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

**Dio isporuke:**

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäorsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sustav: DM

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 448 mm

područje koje se ne može pritezati S: 182,9 mm

preporučena duljina stezanja: 160 mm

Montažni vijak: 269025 1

**Tehnički opis**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ø drške                              | 40 mm    |
| Sustav                               | DM       |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$          | 448 mm   |
| područje koje se ne može pritezati S | 182,9 mm |
| preporučena duljina stezanja         | 160 mm   |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Montažni vijak                | 269025 1  |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D       |
| Vibracija                     | prigušeno |
| Unutarnje hlađenje            | da        |

---

## Pribor

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm                                                   | 674242 2   |
| Moment odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica<br>maksimalni zakretni moment 500 cN·m | 659906 500 |