

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: QC/11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260405 QC/11
GTIN	4251414902527
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: QC

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: SDQCR/L 11T3

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264900 - 264908

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 26 mm

Postavljanje na sredinu: 15 mm

Ukupna duljina: 22 mm

Tehnički opis

Sustav	QC
Veličina pločice	11 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR/L 11T3
odgovarajuće osnovno tijelo	264900 - 264908
Postavljanje na sredinu	15 mm
Ukupna duljina	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	26 mm
Seriya	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Pritezni vijak	269432
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15