

## Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 12×D, Sustav / Ø drške: QC/20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264906 QC/20
GTIN	4251414902282
Razred artikla	29E

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.  
Drška ojačana tvrdim metalom.

#### Dio isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

#### Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!  
 $D_{min} = 1/2 \text{ Ø drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$   
 Profundidad de giro interior hasta: 12×D  
 Boring depth up to: 12×D  
 Sisäsorvaussyvyys enint.: 12×D  
 Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D  
 Belső kiesztergálási mélység max.: 12×D  
 Profondità interna fino a: 12×D  
 Sustav: QC  
 Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 300 mm  
 područje koje se ne može pritezati S: 136,5 mm  
 preporučena duljina stezanja: 80 mm  
 Montažni vijak: 269025 2

### Tehnički opis

Sustav	QC
Ø drške	20 mm
područje koje se ne može pritezati S	136,5 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	300 mm

preporučena duljina stezanja	80 mm
Montažni vijak	269025 2
Unutarnja dubina tokarenja do	12×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da

---

## Pribor

Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm	674242 2