

Držač za tokarenje čelik QC, 5×D, Sustav / Ø drške: QC/25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

Napomena:

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{ udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Ukupna duljina L: 205 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 2,5 mm

Montažni vijak: 269025 2

Tehnički opis

Ø drške	25 mm
Sustav	QC
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	2,5 mm
Montažni vijak	269025 2
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Ukupna duljina L	205 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264834; 264835
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659906 500

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2