

## Držač za tokarenje čelik QC, 5×D, Sustav / Ø drške: QC/32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Razred artikla	29E

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom rashladnog sredstva 1/8-27 NPT.

#### Napomena:

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Ukupna duljina L: 268 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 6 mm

Montažni vijak: 269025 2

### Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	6 mm
Sustav	QC
Ø drške	32 mm
Montažni vijak	269025 2
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Ukupna duljina L	268 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264834; 264835
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659906 500