

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: SDUCR/L 11T3

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 49 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 32 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 3
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	49 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR/L 11T3
Sustav	DM
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina	32 mm
Postavljanje na sredinu	27 mm
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Pritezni vijak	269433
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15