

Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 10×D, Sustav / Ø drške: DM/40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264922 DM/40
GTIN	4251414902121
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

Dio isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsovvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Sustav: DM

Ukupna duljina L_{ukupno} : 528 mm

područje koje se ne može pritezati S: 182,9 mm

preporučena duljina stezanja: 160 mm

Montažni vijak: 269025 1

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	528 mm
preporučena duljina stezanja	160 mm
Ø drške	40 mm
područje koje se ne može pritezati S	182,9 mm
Sustav	DM

Montažni vijak	269025 1
Unutarnja dubina tokarenja do	10×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm	674242 2