

## Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 10×D, Sustav / Ø drške: DM/60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264922 DM/60
GTIN	4251414902220
Razred artikla	29E

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/4-18 NPT.

#### Dio isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

#### Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø drške} + V + \text{srednje odstupanje rezne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsovvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

Sustav: DM

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 808 mm

Postavljanje na sredinu H osnovno tijelo: 10 mm

područje koje se ne može pritezati S: 254 mm

preporučena duljina stezanja: 240 mm

Montažni vijak: 269025 1

### Tehnički opis

područje koje se ne može pritezati S	254 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	808 mm
Ø drške	60 mm
Postavljanje na sredinu H osnovno tijelo	10 mm
Sustav	DM

preporučena duljina stezanja	240 mm
Montažni vijak	269025 1
Unutarnja dubina tokarenja do	10×D
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da

---

**Pribor**

Oštrica za 6-kutni, drška E 6,3 Imbus 2 mm	674242 2
Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500