

**Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/08****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

**Upotreba:**

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

ISO kod izmjenjiva rezna glava: DWLNR/L 08

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0804..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja  $D_{min}$ : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DWLNR/L 08
Veličina pločice	8 mm

Ukupna duljina	35 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	48 mm
Sustav	DM
Vilica, vijak, O-prsten	259036 5
Podložna  pločica	259033 6
Postavljanje na sredinu	27 mm
Vijak za podlošku	259027 4
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

## Pribor

Podložna pločica	259228
Vijak za podložnu pločicu	259614
Jedinica vilice	259507
Moment odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10