

Rezna glava, lijevi, sustav / veličina pločice: DM/08



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

ISO kod izmjenjiva rezna glava: DWLNR/L 08

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0804..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Ukupna duljina	35 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	48 mm

Veličina pločice	8 mm
Vijak za podlošku	259027 4
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Vilica, vijak, O-prsten	259036 1
Postavljanje na sredinu	27 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DWLNRL 08
Podložna pločica	259033 6
Sustav	DM
Serija	Rezna glava
Vrsta primjene	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Jedinica vilice	259502
Podložna pločica	259228
Vijak za podložnu pločicu	259614
Moment odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10