

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/15**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DDUNR/L 15

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DNMG 1506..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

Postavljanje na sredinu	27 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Vilica, vijak, O-prsten	259036 4
Sustav	DM
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DNMG 1506..
Ukupna duljina	35 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	48 mm
Veličina pločice	15 mm
Podložna pločica	259033 3
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DDUNR/L 15
Vijak za podlošku	259027 2
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Jedinica vilice	259506
Podložna pločica	259225
Vijak za podložnu pločicu	259612
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10