

Rezna glava, lijevi, sustav / veličina pločice: DM/15**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DDUNR/L 15

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DNMG 1506..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

Sustav	DM
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DNMG 1506..
Ukupna duljina	35 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	48 mm
Postavljanje na sredinu	27 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Podložna pločica	259033 3
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DDUNR/L 15
Vilica, vijak, O-prsten	259036 4
Vijak za podlošku	259027 2
Veličina pločice	15 mm
Serijski	Rezna glava
Vrsta primjene	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Vijak za podložnu pločicu	259612
Jedinica vilice	259506
Podložna pločica	259225
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500