

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: QC/09**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: QC

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: SCLCR/L 09

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 09T3..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264900 - 264908

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 24 mm

Postavljanje na sredinu: 13 mm

Ukupna duljina: 20 mm

Tehnički opis

Veličina pločice	09 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Ukupna duljina	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Sustav	QC
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	24 mm
Postavljanje na sredinu	13 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264900 - 264908
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR/L 09
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Pritezni vijak	269407
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500