

Rezna glava, lijevi, sustav / veličina pločice: DM/12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260009 DM/12
GTIN	4251414902428
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: SCLCR/L 12

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 1204..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 49 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 32 mm

Tehnički opis

odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR/L 12
Ukupna duljina	32 mm
Sustav	DM
Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 3
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	49 mm
Postavljanje na sredinu	27 mm
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Pritezni vijak	269406
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15