



**Nazubljeni kotačić PM, BL 30°, Ø nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi: 25X6/0,6mm**



### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 290276 25X6/0,6 |
| GTIN           | 4030741185748   |
| Razred artikla | 29I             |

### Opis

**Izvedba:**

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

**Napomena:**

- Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
- Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

|   |         |
|---|---------|
| Ø provrta nazubljenog kotačića d <sub>2</sub> | 8 mm    |
| Nazubljena izvedba                            | BL 30°  |
| za normu                                      | DIN 82  |
| Rezni materijal                               | PM      |
| Vrsta proizvoda                               | Sjecalo |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno                          | 160 m/min      | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 110 m/min      | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 110 m/min      | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 85 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 65 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 60 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 35 m/min       | M       |
| CuZn                           | prikladno                          | 120 m/min      | N       |
| Ulje                           | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| mokro minimalno                | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |