

Garant**Pločica za ubodno tokarenje, HB7020, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273701 2
GTIN	4045197770745
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Lomač odvojenih čestica za male promjere i smanjenje snage rezanja.

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Tolerancija širine utora w	$\pm 0,03$ mm
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7020
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	primjereno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	primjereno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primjereno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primjereno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primjereno	60 m/min	S
GG(G)	primjereno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	primjereno		
kontinuirano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		