

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 16$ mm,
Navoj M \times L: M8X95****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301362 M8X95
GTIN	4045197770837
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Vanjski $\varnothing D$	12,8 mm
\varnothing rupe D_1	8,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	95 mm
Navoj M	M8
\varnothing drške d	16 mm
Korisna duljina L_1	40 mm
Prihvat	$\varnothing d = 16$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

