

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 16$ mm,
Navoj M \times L: M8X175****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301362 M8X175
GTIN	4045197770851
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

\varnothing drške d	16 mm
Navoj M	M8
Vanjski \varnothing D	12,8 mm
\varnothing rupe D ₁	8,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	175 mm
Korisna duljina L ₁	120 mm
Prihvat	$\varnothing d = 16$ mm
Unutarje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

