

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 20$ mm,
Navoj M \times L: M10X140****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

\varnothing drške d	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
\varnothing rupe D_1	10,5 mm
Navoj M	M10
Vanjski \varnothing D	17,8 mm
Korisna duljina L_1	80 mm
Prihvat	$\varnothing d = 20$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

