

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 20$ mm,
Navoj M \times L: M10X180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	180 mm
\varnothing rupe D_1	10,5 mm
\varnothing drške d	20 mm
Navoj M	M10
Vanjski $\varnothing D$	17,8 mm
Korisna duljina L_1	120 mm
Prihvat	$\varnothing d = 20$ mm
Unutarje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

