

Garant**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365035 60
GTIN	4045197770677
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izrada sa snažnim vretenom.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Precizno stezanje pomoću plosnate vodilice.
- Čeljust s vodoravnom i okomitom prizmom za okrugli materijal, jedna je čeljust glatka.
- Za stezanje plosnatih izradaka, obje čeljusti su upuštene.
- Integrirana ekscentrična brza stezaljka koja čeka patent za sigurno držanje na stolu za bušenje.
- Brzo stezanje u području utora omogućuje fleksibilno i učinkovito obradu stegnutog obratka na bilo kojem položaju na cijelom stolu bušilice bez ponovnog stezanja.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo i pomična čeljust od specijalnog lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,10 mm**.

Tehnički opis

Područje stezanja b	79 mm
Udaljenost steznih utora	90 mm
Ukupna visina c	55 mm

Širina osnovnog tijela B	115 mm
maksimalna ukupna duljina L ₄	271 mm
Duljina osnovnog tijela a	169 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	BM-škrip u plavoj boji
Širina čeljusti A	60 mm
Širina steznih utora	13 mm
Visina čeljusti C	25 mm
Težina	3,2 kg
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 60	365036 60
Vodilica za br. 365023	365025
Graničnik tip 1	365028 1
Zamjensko vreteno za ručne stege za bušilice za tip 60	365037 60