



Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 80mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	365045 80
GTIN	4045197771018
Razred artikla	32D

Opis

Izvedba:

- Čvrsta i praktična izvedba.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Ukupna duljina jednaka (vreteno ulazi u ručku!)
- Univerzalna mogućnost pričvršćenja pomoću uzdužnih rupa.
- Pomične čeljusti, vođene bočno.
- Fiksna stezna čeljust s tri vertikalne prizme i jednom horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo od lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,20 mm**.

Tehnički opis

Visina čeljusti C	30 mm
Ukupna visina c	64 mm
Težina	4 kg
Područje stezanja b	65 mm
Duljina osnovnog tijela a	233 mm

Širina čeljusti A	80 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 80	365046 80
---	-----------