

**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365045 100
GTIN	4045197771025
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta i praktična izvedba.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Ukupna duljina jednaka (vreteno ulazi u ručku!)
- Univerzalna mogućnost pričvršćenja pomoću uzdužnih rupa.
- Pomične čeljusti, vođene bočno.
- Fiksna stezna čeljust s tri vertikalne prizme i jednom horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo od lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,20 mm**.

Tehnički opis

Područje stezanja b	87 mm
Visina čeljusti C	30 mm
Težina	4,8 kg
Širina čeljusti A	100 mm

Duljina osnovnog tijela a	288 mm
Ukupna visina c	64 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 100	365046 100
--	------------