

**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365045 120
GTIN	4045197771032
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta i praktična izvedba.
- Čeljusti kaljene i brušene.
- Ukupna duljina jednaka (vreteno ulazi u ručku!)
- Univerzalna mogućnost pričvršćenja pomoću uzdužnih rupa.
- Pomične čeljusti, vođene bočno.
- Fiksna stezna čeljust s tri vertikalne prizme i jednom horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo od lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,20 mm**.

Tehnički opis

Duljina osnovnog tijela a	343 mm
Područje stezanja b	110 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Ukupna visina c	66 mm

Visina čeljusti C	30 mm
Težina	6,5 kg
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 120	365046 120
--	------------