



## Digitalno pomično mjerilo ABS, mjerno područje: 150mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412821 150
GTIN	4045197770233
Razred artikla	42A

### Opis

#### Izvedba:

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

- **Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.**
- **Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.**
- **Sa čvrstim metalnim kućištem.**

#### Dio isporuke:

Uključivo baterija art. 081560 vel. CR2032.

### Tehnički opis

Automatsko isključivanje	da
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm
Materijal kućišta	Metal
Očitavanje	0,01 mm

Mjerno područje	0 - 150 mm
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412236