


HOLEX**Digitalno pomično mjerilo ABS, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412821 200
GTIN	4045197770257
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

- **Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.**
- **Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.**
- **Sa čvrstim metalnim kućištem.**

Dio isporuke:

Uključivo baterija art. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 200 mm
Automatsko isključivanje	da
Duljina kraka	50 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Očitavanje	0,0005 col
Materijal kućišta	Metal
Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,01 mm

Očitavanje	mm / inča
Postojeći dubinomjer	da
Kalibriranje	A1
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Vijak za držač dubinomjera	412230
Vijak za držač dubinomjera	412236