

**HOLEX****Digitalno pomično mjerilo ABS, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412821 300
GTIN	4045197770264
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

- **Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.**
- **Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.**
- **Sa čvrstim metalnim kućištem.**

**Dio isporuke:**

Uključena baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Očitavanje	mm / inča
Automatsko isključivanje	da
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Duljina kraka	60 mm

Mjerno područje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Materijal kućišta	Metal
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

## Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
Vijak za držač dubinomjera	412236