

**HOLEX****Digitalno pomično mjerilo ABS s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412818 150
GTIN	4045197770271
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.

- **Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.**
- **Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.**
- **Sa čvrstim metalnim kućištem.**

**Dio isporuke:**

Uključivo baterija art. 081560 vel. CR2032.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: DIN 862

Očitavanje: mm / inča

Dubinomjer: Ø 1,6

Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Kalibriranje: A1

Očitavanje: 0,01 mm

Očitavanje: 0,0005 col

Granica odstupanja: 0,03 mm

Duljina kraka: 40 mm

**Tehnički opis**

Standard	DIN 862
Očitavanje	mm / inča
Mjerno područje	0 - 150 mm
Automatsko isključivanje	da
Granica odstupanja	0,03 mm
Dubinomjer	Ø 1,6
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm
Postojeći dubinomjer	da
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	011030 200
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	011050 200
DAkKS kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
Kalibriranje Pomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

---

**Pribor**

Vijak za držač dubinomjera	412230
Plastična kutija tip MS150	412470 MS150
Plastična kutija tip MS150	412468 MS150
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032