

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo ABS s mjernim ticalima, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415621 300
GTIN	4045197770288
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično mjerilo s **apsolutnom skalom**, nije potrebno pronalaženje nule. Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Elektronika se samostalno isključuje nakon približno 5 minuta. Uključivanje jednostavnim pomicanjem. Mjerne površine su fino lepane. **S otpornim metalnim kućištem.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032

Tehnički opis

Očitavanje	mm / inč
Očitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Duljina kraka	90 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm

Standard	ISO 13385
Mjerni vrhovi	da
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032