

**Digitalni dubinomjer, mjesto područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418742 150
GTIN	4045197770295
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepene.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni most br. 418744.

Tehnički opis

Presjek mjerne vodilice	16x4 mm
Kalibriranje	A1
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm

Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inči
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Priključni kabl tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl tip D2	497080 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl tip D1	497080 D1
Vijak za držač dubinomjera	412230
Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1