

Plosnati magnet s rupom, Neodimij, Ø: 48mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 085932 48 |
| GTIN | 2050001849205 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ø | 48 mm |
| Nazivna sila stezanja | 870 N |
| Visina | 11,5 mm |
| Ø bušenja | 8,5 mm |
| maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C |
| Materijal jezgre magneta | Neodimij |
| Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |

