

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300642 16
GTIN	4045197771506
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahurom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahurom od 5 µm.**
- **Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M u 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309434. ER stezne čahure br. 308901 – 309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.**

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 16

Tehnički opis

Vanjski Ø D	34 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Rezervna ER matica br. 309617	16
za ER stezna kliješta	16
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
	308620 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308660 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40 308605 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm 309404 3,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm 308901 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm 308906 5

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308806 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm 309402 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm 309402 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm 309402 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm 308901 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm 308906 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm 308901 4

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308820 40

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm 309425 3,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm 308901 7

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308700 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308615 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm 308906 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm 309402 9

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6