

## Garant

**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300643 16
GTIN	4045197771544
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

#### Prednost:

- **Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahuricom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahuricom od 5 µm.**
- **Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učinkovit smanjenje vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).**

#### Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

#### Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309434. ER stezne čahure br. 308901 – 309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

#### Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.**

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 34 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 16

## Tehnički opis

za ER stezna kliješta	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna ER matica br. 309617	16
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
	309402 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezni ključ 1/2 cola – SW25 za ER steznu glavu 16	309720 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
	309404 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezni ključ za ER steznu glavu 16	309680 16
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309740 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 16	309700 16
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309745 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompensacijom nazivni stezni $\varnothing$ d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	308906 9