

**Garant****HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300643 25
GTIN	4045197771551
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahuricom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahuricom od 5 µm.**
- **Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učinkovit smanjenje vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309434. ER stezne čahure br. 308901 – 309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

**Napomena:**

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.**

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 44 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 25

## Tehnički opis

za ER stezna kliješta	25
Vanjski Ø D	44 mm
Rezervna ER matica br. 309617	25
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40

Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
	309409 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm

309430 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm

308941 4

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309413 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm

309409 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

308941 14

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

309409 14

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm

308941 11

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm

308941 2,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm

308941 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

308946 7

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40

309680 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308941 3

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25

309680 25

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

309409 16

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308941 8

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308946 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308946 3

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 25	309700 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309740 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
	308720 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309409 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm

308946 5

ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40

309700 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm

308941 2

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm

308941 6

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309409 11

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm

308941 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

309409 9

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm

309430 7

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

308946 8

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm

309430 2,8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

308946 4

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm

308941 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm

308941 13

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

309413 14