

**Garant****HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300643 32
GTIN	4045197771568
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahuricom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahuricom od 5 µm.**
- **Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učinkovit smanjenje vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309434. ER stezne čahure br. 308901 – 309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

**Napomena:**

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.**

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 52 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 32

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	52 mm
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	2 - 20 mm
Rezervna ER matica br. 309617	32
Prihvat	SK 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
	309432 7

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom

309026

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

309414 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309418 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm

309418 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm

308986 16

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308986 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm

309414 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm

308981 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm

308986 20

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm

309432 10

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309414 11

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

ER stezni ključ za ER steznu glavu 32

309680 32

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm

308986 3

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

308981 15

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309414 7

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm

308981 17

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm

308986 17

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
	309432 6

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni  $\varnothing$  d 6 mm

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40

309680 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 20 mm

309414 20

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni  $\varnothing$  d 18 mm

309418 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni  $\varnothing$  d 8 mm

309418 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni  $\varnothing$  d 4,5 mm

309418 4,5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 9 mm

308986 9

ER stezna čahura nazivni stezni  $\varnothing$  d 20 mm

308981 20

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 19 mm

308986 19

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 12 mm

308986 12

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 14 mm

308986 14

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 15 mm

308986 15

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni  $\varnothing$  d 11 mm

308986 11

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni  $\varnothing$  d 20 mm

309418 20

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

308610 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni  $\varnothing$  d 16 mm

309418 16

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni  $\varnothing$  d 8 mm

309432 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 32	309700 32
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5