

**Garant****HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-63 kratko, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305523 16
GTIN	4045197771667
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309432.

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

**Napomena:**

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2 $\mu$ m.**

## Tehnički opis

Vanjski $\varnothing$ D	34 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
za ER stezna kliješta	16
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Rezervna ER matica br. 309617	16
ER ključ br. 309748, br. 309749	16
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	308901 7
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	308901 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	308906 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 1,5 mm	308901 1,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
HiRunER stezni ključ tip 16	309748 16
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 16	309749 16