

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-63 kratko, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305523 25
GTIN	4045197771674
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309432.

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2 μ m.**

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	25
Stezni raspon	1 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Vanjski \varnothing D	44 mm
Rezervna ER matica br. 309617	25
ER ključ br. 309748, br. 309749	25
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 14 mm	308946 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 12 mm	308946 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 6 mm	308946 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 11 mm	308941 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mms brtvom	309022
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309021
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
HiRunER stezni ključ tip 25	309748 25
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25	309749 25