

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-63 kratko, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305523 40
GTIN	4045197771698
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/ Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309432.

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2 μ m.**

Tehnički opis

Stezni raspon	3 - 26 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Vanjski \varnothing D	62 mm
za ER stezna kliješta	40
Rezervna ER matica br. 309617	40
ER ključ br. 309748, br. 309749	40
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 15 mm	308990 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 22 mm	308992 22
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni \varnothing d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni \varnothing d 23 mm	308990 23

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna maticaza stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10

HiRunER stezni ključ tip 40	309748 40
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 40	309749 40