

**Garant****HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 srednje, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305524 25
GTIN	4045197771711
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880,  
Nasadni ključ br. 309890,  
ER ključ br. 309748; 309749; 309757; 309758  
ER čahura Fahrion 308901 – 309434.

**Napomena:**

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

ER ključ br. 309748, br. 309749: 25  
 Stezni raspon: 1 - 16 mm  
 Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm  
 Vanjski Ø D: 44 mm  
 Rezervna ER matica br. 309617: 25

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	44 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervna ER matica br. 309617	25
ER ključ br. 309748, br. 309749	25
Prihvat	HSK-A 63 srednje
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309021
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom	309022
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
HiRunER stezni ključ tip 25	309748 25
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25	309749 25