

Garant**ER stezna matica za stezne glave HiRunER, za ER: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309617 40
GTIN	4045197771773
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Glatka površina, kuglični ležajevi. Malo trenja, velike sile stezanja. **S utorima.**

Odgovara:

HiRunER precizne stezne glave za ER čahure br. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Vanjski Ø D	61,9 mm
maksimalni stezni moment	169 Nm
Navoji	M52×1
Ukupna duljina	29 mm

za ER	40 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica