

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	36 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M16
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 35
Vilica, vijak, opruga odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	259035 6 CN.. 1606..
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Vijak za podlošku	259025 11
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Podložna pločica tip 35	259031 35
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Vijak za podložnu pločicu tip 11	259025 11
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600