

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	40 mm
Ukupna duljina L	170 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 3232P16
Veličina pločice	16 mm
Vijak za podlošku	259025 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Podložna pločica	259031 35
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 6
Veličina drške	32 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač
Pribor	
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Vijak za podložnu pločicu tip 11	259025 11
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Podložna pločica tip 35	259031 35
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600