

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	19 mm
Podložna pločica	259031 36
ISO kod držača	DCLNR/L 3232P19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina drške	32 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 7
Ukupna duljina L	170 mm
Vijak za podlošku	259025 12
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu 10-dijelno tip 2

259026 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Podložna pločica tip 36

259031 36

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500