

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 35
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M16
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Vijak za podlošku	259025 11
Duljina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Veličina drške	25 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 6
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač
<b>Pribor</b>	
Podložna pločica tip 35	259031 35
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Vijak za podložnu pločicu tip 11	259025 11
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600