

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	32 mm
Podložna pločica	259031 35
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Vilica, vijak, opruga	259035 6
Ukupna duljina L	170 mm
Vijak za podlošku	259025 11
Duljina glave L ₁	40 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 3232P16
Veličina pločice	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač
-----------------	----------------------

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Vijak za podložnu pločicu tip 11	259025 11
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Podložna pločica tip 35	259031 35
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600