

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 6
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Koljenasta poluga	259015 12
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	PCBNR/L 2525M16
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	259031 35
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4