

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PCBNR/L 3232P16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Koljenasta poluga	259015 12
Garnitura opruga	259044 6
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
Veličina drške	32 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Duljina glave L ₁	35 mm
Podložna pločica	259031 35
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6